



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X30

Artikelnummer 55050.160.030

Merk -

UBB 950351880360

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328991

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	30

Technische tekening



