



Draadstang lengte 1 meter MF DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X1,25

Artikelnummer	55067.100.125
Merk	-
UBB	950353872571
UNSPSC	31161618
EAN	8715492331182
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	1000 mm
Klasse	70
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	976-1A
NF	≈E25-136

Technische specificatie

d-D	M10
L (mm)	1000
P	1.25

Technische tekening

