

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8

Artikelnummer 55080.080.001

Merk -

UBB 950355232659

UNSPSC 31161727

EAN 8715492332479

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technische tekening

