

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) M5

Artikelnummer	55089.050.001
Merk	-
UBB	500616629746
UNSPSC	31161727
EAN	8715494473217
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A5 (1.4571)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Info	Gestabiliseerd RVS 1.4571 is in basis een A4 RVS met titanium. De toevoeging van titanium zorgt ervoor dat het risico op interkristallijne corrosie ten gevolge van lassen verminderd wordt. Daarbij wordt 1.4571 voornamelijk toegepast in slecht toegankelijke verbindingen in een chloride of zwaveldioxide atmosfeer. Door de titanium toevoeging is het materiaal niet
------	---

tot hoogglans te
polijsten.

FABORY

Technische specificatie

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Technische tekening

