

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) M24

Artikelnummer	55089.240.001
Merk	-
UBB	500616630488
UNSPSC	31161727
EAN	8715494473286
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A5 (1.4571)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Info	Gestabiliseerd RVS 1.4571 is in basis een A4 RVS met titanium. TDe toevoeging van titanium zorgt ervoor dat het risico op interkristallijne corrosie ten gevolge van lassen verminderd wordt. Daarbij wordt 1.4571 voornamelijk toegepast in slecht toegankelijke verbindingen in een chloride of zwaveldioxide atmosfeer. Door de titanium toevoeging is is materiaal niet
------	---

tot hoogglans te
polijsten.

FABORY

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technische tekening

