



Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M42

Artikelnummer 55090.420.001

Merk -

UBB 500571425361

UNSPSC 31161727

EAN 8715494141109

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M42
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	2334-B
ASME	B18.2.4.5M
DIN	439-2
NF	E25-405-1
ISO	4035

Technische specificatie

d-D	M42
m	21
P	4.5
s	65

Technische tekening

