FABORY



Ronde moer met zaaggleuf DIN 546 Roestvaststaal (RVS) A4 M4

Artikelnummer	55098.040.001
Merk	-
UBB	500633395305
UNSPSC	31161727
EAN	8715494622325
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	546

Technische specificatie

d-D	M4
dk	8
m	3.5
n	1.4
P	0.7

Technische tekening

