




Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Roestvaststaal (RVS) A4 M10

Artikelnummer	55119.100.001
Merk	-
UBB	500571770295
UNSPSC	31161727
EAN	8715494099141
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-406
DIN	≈6923
ISO	≈4161

Info	Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding: Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk. De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken. Het gebruik van sluitringen is overbodig. Voorzien van een uitstekend
------	--

borgende
veranding.

FABORY

Technische specificatie

d-D	M10
dc(max.)	21.8
m (max.)	10
P	1.5
s	15

Technische tekening

