



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X16

Artikelnummer 55230.040.016

Merk -

UBB 500571742245

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117548

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
BS	4168-4
ISO	4028
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	16
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Technische tekening



z lang (min.)	2
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1

FABORY