



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X25

Artikelnummer 55230.050.025

Merk -

UBB 500571742997

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117616

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
NEN	2344
ISO	4028
NF	E27-182
DIN	915
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	25
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening



z lang (min.)	2.5
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25

FABORY