



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X10

Artikelnummer 55230.100.010

Merk -

UBB 500571744555

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117777

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
DIN	915
ISO	4028
BS	4168-4
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	10
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening



z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY