



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X25

Artikelnummer 55230.100.025

Merk -

UBB 500571744977

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117814

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2344
BS	4168-4
DIN	915
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	25
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening



z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY