



Tapeind inschroeflengte $\approx$ 1,25d DIN 939 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X60

Artikelnummer	55270.120.060
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351891334
-----	--------------

UNSPSC	31161610
--------	----------

EAN	8715492339836
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-135
DIN	939

Info

ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte $L = 65$ mm en de inschroeflengte $b_1 = 12$ mm. De totale lengte is dus $65 + 12 = 77$ mm. De draadlengte aan de moerzijde $b_2 = 26$ mm. De schroefdraad van het inschroefende is met tolerantie

Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage. De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte $\approx 1,25d$ worden o.a. toegepast in gietijzer.

Technische specificatie

b:L≤125mm	30
b:125mmL≤200mm	36
$b_m \approx 1,25d$	15
$b_2 = L - (x_1 + 3)$ t/m $L \leq$	35
d-D	M12
L (mm)	60
P	1.75
x	4.3

Technische tekening

