
FABORY



Hamerkopbout type 28/15 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X20

Artikelnummer	55740.100.020
Merk	-
UBB	500634383169
UNSPSC	31161638
EAN	8715494634458
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	20 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

b1	10
b2	22.5
d-D	M10
k	4.5
L (mm)	20

Technische tekening

