
FABORY



Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Roestvaststaal (RVS) A4 M8X35

Artikelnummer	55782.080.035
Merk	-
UBB	500696135242
UNSPSC	31161617
EAN	8715492074751
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.

Standaarden

DIN	186-B

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.5
L (mm)	35
Lg (max.)	13
m	18
n	8
P	1.25

Technische tekening

