FABORY



DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X16

Artikelnummer	56120.060.016
Merk	-
UBB	955351286567
UNSPSC	31161605
EAN	8715493538191
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
DIN	≈912
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
ISO	≈4762
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	16
P	1
s	5

Technische tekening

