



DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8X25

Artikelnummer	56120.080.025
Merk	-
UBB	955351287300
UNSPSC	31161605
EAN	8715493538276
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
BS	≈4168-1
ISO	≈4762
NEN	≈1241
DIN	≈912

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	25
P	1.25
s	6

Technische tekening

