



KIPP Klemhefbomen, buitendraad met beschermkap Oranje Zinkspuitgietwerk/staal 5.8 Kunststof gecoat/chemisch gezwart M6X65X25

Artikelnummer	58052.060.025
Merk	-
UBB	500689593407
UNSPSC	31162807
EAN	4059245094769
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	5.8
Kleur	Oranje
D1_MM	18.5mm
Materiaalsoort	Zinkspuitgietwerk/ staal
Oppervlaktebedekking	Kunststof gecoat/ chemisch gezwart
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Info	Materiaal: Handgreep van zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart. Beschermkap RVS, blank.
------	---

Technische specificatie

A	65
A1	74.5
B	9.5
D	13.5
D1	18.5
D2	19
H	32
H2	17.5
H3	42.5
H4	45.5
H1	6.5
Aantal tanden	20
L	25
X	6

Technische tekening

