



KIPP Klemhefbomen met kunststof greep, buitendraad Zwart/Grijs Staal 5.8/ kunststof Chemisch gezwart M6X65X60

Artikelnummer	58092.061.060
Merk	-
UBB	500689677317
UNSPSC	31162807
EAN	4059245104703
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	5.8
Kleur	Zwart/Grijs
D1_MM	18mm
Materiaalsoort	Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking	Black Oxide
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Info	Voor velen is de NOVO grip klemhefboom een synoniem voor een veilige en comfortabele bediening. Met deze klemhefboom lost u bijna ieder bedienings- en klemprobleem op. Materiaal: Handgreep uit glasvezelversterkte kunststof met tandring uit zinkspuitgietwerk. Metaaldelen staal, klasse 5.8. Version:
------	--

Metaaldelen
chemisch gezwart.

FABORY

Technische specificatie

A	65
A1	75
B	9.5
D	13.5
D1	18
D2	19.5
H	28.5
H2	17.5
H3	41.5
H4	45.5
H1	6.5
Aantal tanden	20
L	60
X	6

Technische tekening

