



Verende drukstukken met sleuf en drukpen, LONG-LOK geborgd, lichte veerkracht Staal 5.8 Chemisch gezwart M12

Artikelnummer	58533.120.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500689837200
-----	--------------

UNSPSC	31162807
--------	----------

EAN	
-----	--

PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Klasse	5.8
--------	-----

D1_MM	6mm
-------	-----

Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
---------------------	-----------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Oppervlaktebedekking	Black Oxide
----------------------	-------------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	Materiaal: Huis staal klasse 5.8. Drukpen staal. Veer verenstaal Klasse D. LONG-LOK-borging nylon. Uitvoering: Chemisch gezwart. Drukpen gehard. Tekeningverwijzing: L2 = ca. 2P.
------	---

Standaarden

Technische specificatie

D	12
---	----

D1	6
----	---

F1 = veerkracht begin in N	14
----------------------------	----

Technische tekening

F2 = veerkracht
einde in N

26

H 3.5

L1 10

Losdraaimoment,
ongev. (Nm) 1.41

N 2

L 22

Aandraaimoment,
ongev. (Nm) 2.11

