

RAWL Keilbouthuls met zeskant tapbout Staal 5.8 M8X40



Artikelnummer	65445.080.040
Merk	-
UBB	500621906600
UNSPSC	31162400
EAN	5906675283319
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 1
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	do = Boordiameter.fs = Kopdiameter.s (Ws) = Sleutelwijdte.Tinst = Aandraaimoment in Nm.df = Gat in constructie.hmin. = Minimale dikte betonelement.ho = Aanbevolen boordiepte.kN = Ontwerpbelasting in kN, opngescheurd beton.tfix = Klembereik.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Smin. = Minimale hartafstand.Cmin. = Minimale randafstand.
------	---

Standaarden

Technische specificatie

Cmin.	60
-------	----

Technische tekening

d-D	M8
df	9
do	14
fs	17
hef	50
hmin	100
ho	55
kN	4.17
L (mm)	95
s	13
Smin.	40
tfix(max.)	40
Tinst	15

