




AMECOIL Inzetschroefdraad MF DIN 8140-1A Roestvaststaal (RVS) A2 M10X1,25X15

Artikelnummer 71120.100.015

Merk -

UBB 950355269123

UNSPSC 31162802

EAN 8715492908759

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	15 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	L - P = Draadlengte na montage.

Standaarden

DIN	8140-1A
-----	---------

Technische specificatie

d-D	M10
Boor ø	10.4
L (mm)	15
P	1.25

Technische tekening

