FABORY



Schroefdraad reparatieset voor bougie schroefdaad Roestvaststaal (RVS) A2 M8X1,25X12

Artikelnummer	71764.080.125
Merk	-
UBB	500617004857
UNSPSC	31162802
EAN	4022835040910
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	12 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Inhoud:IndraaigereedschapMachinetapRoestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M6 t/m M12 - 10 stuks (L=1,5d) / M14 - 3x5 stuks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18 - 5 stuks (L=1,5d).

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M8
L (mm)	12
P	1.25