



Schroefdraad reparatieset voor bougie schroefdraad Roestvaststaal (RVS) A2 M10X1,25X15

Artikelnummer	71764.100.125
Merk	-
UBB	500617004931
UNSPSC	31162802
EAN	4022835040934
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	15 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2

Standaarden

Info	Inhoud:IndraaigereedschapMachinetapRoestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M6 t/m M12 - 10 stuks (L=1,5d) / M14 - 3x5 stuks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18 - 5 stuks (L=1,5d).
------	--

Technische specificatie

d-D	M10
L (mm)	15
P	1.25