FABORY



Schroefdraad reparatieset voor bougie schroefdaad Roestvaststaal (RVS) A2 M12X1,25X18

Artikelnummer	71764.120.125
Merk	-
UBB	500617005276
UNSPSC	31162802
EAN	4022835040958
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	18 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Inhoud:IndraaigereedschapMachinetapRoestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M6 t/m M12 - 10 stuks (L=1,5d) / M14 - 3x5 stuks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18 - 5 stuks (L=1,5d).

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M12
L (mm)	18
P	1.25