FABORY



Schroefdraad reparatieset voor bougie schroefdaad Roestvaststaal (RVS) A2 M14X1,25X21

Artikelnummer	71764.140.125
Merk	-
UBB	500617005359
UNSPSC	31162802
EAN	4022835040965
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	21 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Inhoud:IndraaigereedschapMachinetapRoestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M6 t/m M12 - 10 stuks (L=1,5d) / M14 - 3x5 stuks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18 - 5 stuks (L=1,5d).

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M14
L (mm)	21
P	1.25