



Lamellenslijpschijf SMT 324 extra d. 125 mm korreling 40 12graden conisch RVS zi

Artikelnummer	7E356810
Merk	-
UBB	500513189836
UNSPSC	27110000
EAN	4014855202171
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Vorm	Overig
Max. toerental	12200
Diameter	125
Type	Schijf
Schijfdiameter	125
Korrel	40
Geschikt voor RVS	Ja
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor metaal	Ja
Boringsdiameter	22.23
Korrel type	Corundum
Korreling volgens CAMI	40

Standaarden