



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd Gr.B7 - Gr.2H 5/8X80 (3.1/4)

Artikelnummer	PIMI2158080
Merk	-
UBB	500641400360
UNSPSC	00000000
EAN	
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	80 mm
Klasse	Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM	A193/A194
------	-----------

Technische specificatie

L (mm)	80
--------	----

Technische tekening

FABORY

