FABORY



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/ A194 Staal/roestvaststaal (RVS) Blank Gr.B16 - Gr.8C 1.1/4X260 (10.1/4)

Artikelnummer	PIMKF317260
Merk	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/4 Inch
Lengte	260 mm
Klasse	Gr.B16 - Gr.8C
Materiaalsoort	Staal/roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebedekking	Blank
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM	A193/A194

Technische specificatie

L (mm)	260

Technische tekening

FABORY

