FABORY



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/ A194 Staal Blank DUREHETE 1055 1.7729 3/4X130 (5.1/8)

Artikelnummer	PIMKK191130
Merk	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/4 Inch
Lengte	130 mm
Klasse	DUREHETE 1055 1.7729
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Blank
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM	A193/A194

Technische specificatie

L (mm)	130

Technische tekening