



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd Gr.L7 - Gr.7 5/8X100 (4)

Artikelnummer	PIMM2158100
Merk	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	100 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM A320/A194

Technische specificatie

L (mm)	100
--------	-----

Technische tekening

FABORY

