



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 5/16-18X2.1/2

Artikelnummer	U07000.031.0250
Merk	-
UBB	500620904804
UNSPSC	31161605
EAN	8717077357891
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/16 Inch
Lengte	2.1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse

Info

Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

komen. Waarschuwing:
 bij het elektrolytisch
 behandelen van
 deze producten
 bestaat er
 gevaar voor het
 optreden van
 waterstofbrosheid.ft
 = voldraad

Technische specificatie

A	0.469
H	0.312
J	0.25
LT(min.)	1.12
Gangen per Inch	18

Technische tekening

