



## Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 5/16-18X2.3/4

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | U07000.031.0275               |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500620904986                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8717077357907                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Diameter                 | 5/16 Inch               |
| Lengte                   | 2.3/4 Inch              |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant           |
| Kopsoort                 | Cilinderkop             |
| Materiaalsoort           | Staal legering          |
| Materiaalsoort Technisch | ASTM A574               |
| Draadrichting            | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking     | Blank                   |
| Draadsoort               | Unified National Coarse |

**Info**

Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang

### Standaarden

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

komen. Waarschuwing:  
 bij het elektrolytisch  
 behandelen van  
 deze producten  
 bestaat er  
 gevaar voor het  
 optreden van  
 waterstofbrosheid.ft  
 = voldraad

## Technische specificatie

|                 |       |
|-----------------|-------|
| A               | 0.469 |
| H               | 0.312 |
| J               | 0.25  |
| LT(min.)        | 1.12  |
| Gangen per Inch | 18    |

## Technische tekening

