



Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank #0-80X1/4 ft

Artikelnummer	U07040.006.0025
Merk	-
UBB	500620958933
UNSPSC	31161605
EAN	8717077362581
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	#0
Lengte	1/4 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Fine
Info	Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen. Waarschuwing:

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

bij het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.ft
= voldraad

Technische specificatie

A	0.096
H	0.06
J	0.05
LT(min.)	0.5
Gangen per Inch	80

Technische tekening

