



Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Elektrolytisch verzinkt #10-32X7/8

Artikelnummer	U07567.019.0087
Merk	-
UBB	500625367304
UNSPSC	31162400
EAN	8715492887504
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.10
Lengte	7/8 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM F835
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Fine

Info

De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing

Standaarden

ASME B18.3

Technische specificatie

A	0.411
H	0.127
J	0.125
LT(min.)	0.88
Gangen per Inch	32

Technische tekening

