



Ronde kop schroef met combi zaaggleuf/kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #6-32X1/2

Artikelnummer	U24212.013.0050
Merk	-
UBB	500624921812
UNSPSC	31161504
EAN	8712423000483
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.6
Lengte	1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Slotted/Phillips Combination
Kopsoort	Bolkop
Materiaalsoort	Low carbon steel
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	32

Info

Schroeven met diameter $\leq$ No.5 en lengte $\leq$ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad. Schroeven met diameter No.5 en lengte $\leq$ 2 inch zijn voldraad, langere

Standaarden

ASME B18.6.3

Technische specificatie

A (max.)	0.26
H (max.)	0.103
J (max.)	0.048
No. kruisgleuf	2
T (max.)	0.068

Technische tekening

