FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 1/2-13X1 Inch ft

Artikelnummer	U51050.050.0100
Merk	-
UBB	500621300549
UNSPSC	31161605
EAN	8717077390393
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	1 Inch
Klasse	CW / CW1
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Info	ft = voldraad

Standaarden

ASME	B18.3

Technische specificatie

A	0.75
H	0.5
J	0.375
LT(min.)	1.5
Gangen per Inch	13

Technische tekening

