



**Cilinderschroef met
binnenzeskant UNC
1960 serie ASME B18.3
Roestvaststaal (RVS)
ASTM F837 304 CW / CW1
1/2-13X1.1/4 ft**

Artikelnummer	U51050.050.0125
Merk	-
UBB	500621300622
UNSPSC	31161605
EAN	8717077390409
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	1.1/4 Inch
Klasse	CW / CW1
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Info	ft = voldraad

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

Technische specificatie

A	0.75
H	0.5
J	0.375
LT(min.)	1.5
Gangen per Inch	13

Technische tekening

