



Verzonkenkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) #10-24X7/8

Artikelnummer	U51300.019.0087
Merk	-
UBB	500625041347
UNSPSC	31161504
EAN	8715492971142
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.10
Lengte	7/8 Inch
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	24

Info

Schroeven met diameter $\leq$ No.5 en lengte $\leq$ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad. Schroeven met diameter No.5 en lengte $\leq$ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben

Standaarden

ASME	B18.6.3
------	---------

FABORY minimaal 1.1/2 inch
schroefdraad.

Technische specificatie

A (max.)	0.362
H (max.)	0.116
No. kruisgleuf	2

Technische tekening

