

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M6X70



Artikel nummer	01000.060.070
Merk	-
UBB	950351002882
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007124
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	70

### Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	24
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
k	4
P	1
s	10

### Technische tekening

