

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X60

Artikelnummer	01000.080.060
Merk	-
UBB	950351004110
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007414
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	60
P	1.25
s	13

Technische tekening

