

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X70



Artikel nummer	01000.080.070
Merk	-
UBB	950351004375
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007438
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	70

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	28
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Technische tekening

