

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X130

Artikelnummer	01000.080.130
Merk	-
UBB	950351005026
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007537
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	130
P	1.25
s	13

Technische tekening

