

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X150



Artikel nummer	01000.080.150
Merk	-
UBB	950351005281
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007551
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	150

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	28
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Technische tekening

