

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X120

Artikelnummer 01000.100.120

Merk -

UBB 950351006685

UNSPSC 31161620

EAN 8715492007759

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	120
P	1.5
s	17

Technische tekening

