

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X180

Artikelnummer 01000.100.180

Merk -

UBB 950351007188

UNSPSC 31161620

EAN 8715492007841

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	180
P	1.5
s	17

Technische tekening

