FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X200

Artikelnummer	01000.100.200
Merk	-
UBB	950351007261
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007865
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	200
P	1.5
s	17

Technische tekening

