

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X40



Artikelnummer	01000.120.040
Merk	-
UBB	500621727428
UNSPSC	31161620
EAN	8715494501675
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	19
Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	40

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Technische tekening

