

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X55

Artikelnummer 01000.120.055

Merk -

UBB 950351007592

UNSPSC 31161620

EAN 8715492007957

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

Technische tekening

