

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X110



Artikel nummer	01000.120.110
Merk	-
UBB	950351008335
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008060
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	19
Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	110

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Technische tekening

